

Instrukcja obsługi

Czytnik kodów

HD29A

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Cechy:.....	4
Zawartość zestawu:.....	4
Kody główne:	4
Ustawienia skanowania kodów kreskowych:.....	4
Ustawienia przejścia w stan czuwania:.....	5
Ustawienia sygnału dźwiękowego:	5
Dodanie ID jako Prefix:.....	6
Ustawienie znaków końcowych:.....	6
Ustawienie Prefiksu:	7
Ustawienie Sufiksu:.....	7
Ustawienia wielkości liter:.....	8
Załącznik 1 Kody numeryczne.....	9

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Materiał wykonania:** ABS + PC
- **Źródło światła:** 650nm laser
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania:** dioda LED i sygnał dźwiękowy
- **Szybkość skanowania:** 200 skanów na sekundę
- **Maksymalna rozdzielczość:** 0.127 mm
- **Pobór prądu:** 85 mA
- **Interfejs:** USB
- **Długość przewodu:** 200 cm
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary urządzenia:** 16,5 x 6,5 x 9 cm
- **Wymiary podstawki:** 12 x 15 x 24 cm
- **Wymiary opakowania:** 22 x 13 x 9 cm
- **Waga urządzenia:** 400 g
- **Waga z opakowaniem:** 500 g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 90%
- **Wilgotność przechowywania:** 5 do 90%
- **Odczytywane kody ID:** UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkowymi numerami, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5 (ITF), Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS warianty, Chinese 2 z 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, chinese code, IATA, GSI DataBar (RSS)

Cechy:

- **Szybkość skanowania:** 200 skanów na sekundę
- **Potwierdzenie skanowania:** dioda LED i sygnał dźwiękowy
- **Dostępne interfejsy:** USB
- **Stopień ochrony:** klasa IP54

Zawartość zestawu:

- Czytnik
- Kabel USB

Kody główne:



Przywrócenie do ustawień

Fabrycznych



Poziom naładowania baterii

Ustawienia skanowania kodów kreskowych:



Tryb automatyczny



Tryb ręczny



Tryb ciągły

Ustawienia przejścia w stan czuwania:



Uśpienie po 2 sekundach



Uśpienie po 5 sekundach

(domyślnie)



Uśpienie po 10 sekundach



Uśpienie po 20 sekundach

Ustawienia sygnału dźwiękowego:



Wysoka głośność sygnału



Średnia głośność sygnału



Niska głośność sygnału



Dźwięk wyciszony

Dodanie ID jako Prefix:



Włączone



Wyłączone

Ustawienie znaków końcowych:



CR



LF



CR + LF



Bez znaku końcowego

Ustawienie Prefiksu:



Wyświetlanie prefiksu



Wyświetlanie prefiksu

Wyłączone



Ustawienie prefiksu

Ustawienie Sufiksu:



Wyświetlanie sufiksu



Wyświetlanie sufiksu

Wyłączone



Ustawienie sufiksu

Ustawienia wielkości liter:



Zamiana liter wyłączona

(domyślnie)



Duże litery



Małe litery

Załącznik 1 Kody numeryczne

0



2



4



6



8



A



C



E



1



3



5



7



9



B



D



F





Zapisywanie ustawień